

Coffee - Espresso

Everpure-Claris Ultra: Installation / Kartuschenwechsel



- Das komplette System:
- (1) Filterkopf mit
 - Rückschlagventil
 - automatischer Absperrung des Wassers am Ein- und Ausgang
 - Spül / Entlüftungsventil
 - einfacher Bypass Einstellung
 - (2) Montagehalterung
 - (3) Filterkartusche



Bypass-Einstellung: Ziehen Sie den Einstellknopf am Filterkopf nach oben, stellen Sie den Bypass ein, drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Einstellung zu sichern.


Kaffee Espresso (mit Dampferzeugung):

Härte $\leq 11^{\circ}\text{KH}$: Position 6
 $> 12 \leq 26^{\circ}\text{KH}$: Position 5
 $> 26^{\circ}\text{KH}$: Position 4

Die Bypass-Einstellung am Filterkopf bleibt auch beim Kartuschenwechsel bestehen.

“Ohne Kartusche, KEIN Wasser”

- Sobald die Kartusche aus dem Kopf entfernt wird, wird der Ein- und Auslauf durch das automatische Absperrventil geschlossen.
- Der Druck in der Kartusche wird durch das Druckentspannungs- / Spülventil automatisch entlastet.



Spülen, Entlüften, Probenahme des Wassers ...

Kann auf einfachste Weise mittels des Spülventils am Filterkopf erfolgen.



Überprüfung der Wasserqualität:

Gesamthärte / Karbonathärte


In Französischen Grad $^{\circ}\text{Fr}$ / in Deutschen Grad $^{\circ}\text{dH}$ / $^{\circ}\text{KH}$
 $1^{\circ}\text{dH} = 1,785^{\circ}\text{Fr} = 17,85 \text{ mg CaCO}_3/\text{Liter}$

Testkits mit Flüssigtropfen messen hauptsächlich in Deutscher Härte ... Bei 5 ml Wasserprobe: 1 Tropfen = 1° Deutsche Härte

Wenn das Wasser mit einem traditionellen „Salz“ Enthärter behandelt wurde, zeigt das Karbonathärte Testkit möglicherweise falsche Werte an. Die tatsächliche „Rest“-Härte sollte mit einem Gesamthärte Testkit ermittelt werden.

In diesen Fällen wird die Messung der Gesamthärte empfohlen. Verwenden Sie die gemessene Deutsche Härte als Referenz zur Einstellung des Bypasses des Everpure-Claris Filters.

Tap water:



Liberty
Ersatzteile & Zubehör

Liberty Vertriebs GmbH
Bonner Straße 103
40589 Düsseldorf

Tel.: 0211-753520
Fax.: 0211-753575

Internet: www.libertyshop.de
Email: verkauf@libertyshop.de

Coffee - Espresso

Bypass Einstellung - Kapazitätstabelle

Rohwasser °KH CaCO ₃	Bypass Einstellung	Kapazität in Liter - Kaffee-Espresso				
		Ultra	250	500	1000	1500
6	6	3,750	6,250	14,140	20,200	33,300
7	6	3,210	5,360	12,120	17,320	28,570
8	6	2,810	4,690	8,750	12,500	20,630
9	6	2,500	4,170	7,780	11,110	18,330
10	6	2,250	3,750	7,000	10,000	16,500
11	6	2,050	3,410	6,360	9,090	15,000
12	5	1,600	2,660	5,190	7,410	12,220
13	5	1,470	2,450	4,790	6,840	11,280
14	5	1,370	2,280	4,440	6,350	10,480
15	5	1,280	2,130	4,150	5,930	9,780
16	5	1,170	1,950	3,720	5,320	8,780
17	5	1,100	1,840	3,500	5,010	8,260
19	5	990	1,640	3,140	4,480	7,390
21	5	860	1,430	2,670	3,810	6,290
23	5	780	1,300	2,430	3,480	5,740
26	5	690	1,150	2,150	3,080	5,080
29	4	520	860	1,610	2,300	3,790
33	4	450	760	1,410	2,020	3,330
36	4	420	690	1,300	1,850	3,060
40	3	320	540	1,000	1,430	2,360

Technische Daten Ultra		250	500	1000	1500	2000
Höhe, Filtersystem	(mm)	365	475	410	525	525
Höhe, Filterkartusche	(mm)	314	425	360	475	475
Durchmesser, Filterkartusche	(mm)	95	95	136	136	175
Gewicht	kg	1.3	1.8	3.2	4.3	6.5
Artikel-Nummer Wechserkartusche		4339-80	4339-81	4339-82	4339-83	4339-84
Artikel-Nummer Filterkopf		4339-21				

